

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HBT020, Størrelse / antal:
11T308/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2627 11T308/30
GTIN	4067263095552
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Indhold	260508 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DCMT 11T308 Type HBT020

260508 HBT020