

Garant**Drejvendeplade til middel bearbejdning KNUX, HB7020, Størrelse / antal:
160405R/30****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2541 160405R/30 |
| GTIN | 4067263094555 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 250 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,35 - 4 mm |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,5 mm/o |
| Indhold | 251030 HB7020 |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HB7020 |
| Spånbrøder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |

Tilbehør

| | |
|--------------------------|---------------|
| KNUX 160405R Type HB7020 | 251030 HB7020 |
|--------------------------|---------------|