

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HB7020, Størrelse / antal:
09T308/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2628 09T308/50
GTIN	4067263095606
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260763 HB7020
Antal stk.	50
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 3,25 mm
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCMT 09T308 Type HB7020

260763 HB7020