

Garant**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HB7020, Størrelse / antal:
16T304/50**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2632 16T304/50 |
| GTIN | 4067263095767 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,1 - 0,25 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,25 - 4 mm |
| Indhold | 260986 HB7020 |
| Antal stk. | 50 |
| Type | HB7020 |
| Spånryder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

TC.T 16T304 Type HB7020

260986 HB7020