

Garant**Fræsehoved, 45° fas HPC, ubelagt, Ø D h10: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210350 25
GTIN	4045197543158
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier til brug af hel not til $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_2	25 mm
Skær-Ø D	25 mm
Hovedlængde L	45 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,28 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,22 mm
Holderstørrelse	24 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Samlet længde L	71 mm
Belægning	ubelagt
Serie	TopCut
Type	HU730

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Spiralvinkel	42 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D mm
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,3×D ved beskæring mm
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	530 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Tilbehør

Monteringsnøgle Type 21X5	219987 21X5
Indstiksadapter til momentnøgle Type 21X5	219986 21X5