


**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT020, Størrelse / antal:  
110204/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2635 110204/50
GTIN	4067263095804
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Indhold	261012 HBT020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

TCMT 110204 Type HBT020

261012 HBT020