

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HB7020, Størrelse / antal:
110204/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2632 110204/50
GTIN	4067263095743
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260982 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TC.T 110204 Type HB7020

260982 HB7020