

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
120404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2585 120404/30
GTIN	4067263094692
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Indhold	251266 HBT130
Antal stk.	30
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

SNMG 120404 Type HBT130

251266 HBT130