

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HB7020, Størrelse / antal:  
110204/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2632 110204/30
GTIN	4067263095736
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	260982 HB7020
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Tilbehør

TC.T 110204 Type HB7020

260982 HB7020