



**Drejevendeplatte til skrubbearbejdning WNMG, HBT130, Størrelse / antal:  
080408/50**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2597 080408/50
GTIN	4067263095101
Artikelklasse	GGN

## Teknisk beskrivelse

Antal stk.	50
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 120 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Indhold	252224 HBT130
Type	HBT130
Spånryder	MR
Produkttype	Vendeskærplade til drejning

## Tilbehør

WNMG 080408 Type HBT130

252224 HBT130