

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HB7020, Størrelse / antal:
16T304/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2632 16T304/30
GTIN	4067263095750
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	260986 HB7020
Skæredybde a_p	0,25 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TC.T 16T304 Type HB7020

260986 HB7020