

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HB7020, Størrelse / antal:  
110202/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2632 110202/50
GTIN	4067263095729
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260980 HB7020
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

TC.T 110202 Type HB7020

260980 HB7020