

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:
09T304/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2620 09T304/50
GTIN	4067263095200
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260150 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 09T304 Type HB7020

260150 HB7020