

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HB7020, Størrelse / antal:
110304/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2636 110304/50
GTIN	4067263095866
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261224 HB7020
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 110304 Type HB7020

261224 HB7020