

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7020, Størrelse / antal:
060202/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2620 060202/50
GTIN	4067263095149
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	260140 HB7020
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 060202 Type HB7020

260140 HB7020