


**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT020, Størrelse / antal:
16T308/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2635 16T308/30
GTIN	4067263095835
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	261019 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TCMT 16T308 Type HBT020

261019 HBT020