

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT020, Størrelse / antal:
09T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2623 09T304/30
GTIN	4067263095316
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	260211 HBT020
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CCMT 09T304 Type HBT020

260211 HBT020