

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7020, Størrelse / antal:
070204/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2624 070204/50
GTIN	4067263095422
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Indhold	260452 HB7020
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 070204 Type HB7020

260452 HB7020