


**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT020, Størrelse / antal:
110204/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2635 110204/30
GTIN	4067263095798
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	261012 HBT020
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TCMT 110204 Type HBT020

261012 HBT020