

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HB7020, Størrelse / antal:
160408/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2636 160408/50
GTIN	4067263095903
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	261234 HB7020
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160408
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 160408 Type HB7020

261234 HB7020