


**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT020, Størrelse / antal:
16T308/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2635 16T308/50
GTIN	4067263095842
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	261019 HBT020
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TCMT 16T308 Type HBT020

261019 HBT020