

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7020, Størrelse / antal:
11T308/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2624 11T308/50
GTIN	4067263095484
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	260464 HB7020
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T308 Type HB7020

260464 HB7020