

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT020, Størrelse / antal:  
09T304/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2623 09T304/50
GTIN	4067263095323
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260211 HBT020
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CCMT 09T304 Type HBT020

260211 HBT020