

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HB7020, Størrelse / antal:
120404/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2628 120404/50
GTIN	4067263095620
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260765 HB7020
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SC.T 120404 Type HB7020

260765 HB7020