

Garant**Drejvendeplade til middel bearbejdning SCMT, HB7020, Størrelse / antal:
09T308/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2628 09T308/30
GTIN	4067263095590
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	30
Indhold	260763 HB7020
Skæredybde a_p	0,55 - 3,25 mm
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

SCMT 09T308 Type HB7020

260763 HB7020