

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT020, Størrelse / antal:
110304/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2639 110304/50
GTIN	4067263095927
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	261252 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBMT 110304 Type HBT020

261252 HBT020