

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HB7020, Størrelse / antal:
120408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2628 120408/30
GTIN	4067263095637
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	260766 HB7020
Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SC.T 120408 Type HB7020

260766 HB7020