

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HB7020, Størrelse / antal:
16T308/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2632 16T308/50
GTIN	4067263095781
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 4 mm
Indhold	260988 HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TCMT 16T308 Type HB7020

260988 HB7020