

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7020, Størrelse / antal:
160408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2640 160408/30
GTIN	4067263096016
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Indhold	261459 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 160408 Type HB7020

261459 HB7020