

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7020, Størrelse / antal:
160404/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2640 160404/50
GTIN	4067263096009
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Indhold	261458 HB7020
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 160404 Type HB7020

261458 HB7020