

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
09T302/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2644 09T302/30
GTIN	4067263096139
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 3,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Indhold	260148 HB7130-2
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 09T302 Type HB7130-2

260148 HB7130-2