

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HBT020, Størrelse / antal:
160404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2643 160404/50
GTIN	4067263096061
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Indhold	261474 HBT020
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCMT 160404 Type HBT020

261474 HBT020