

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
120408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 120408/30
GTIN	4067263096313
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Indhold	260221 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CCMT 120408 Type HBT130

260221 HBT130