

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7020, Størrelse / antal:  
110304/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2640 110304/50
GTIN	4067263095989
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Indhold	261454 HB7020
Antal stk.	50
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VC.T 110304 Type HB7020

261454 HB7020