

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
11T302/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2648 11T302/50
GTIN	4067263096382
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 2,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Indhold	260458 HB7130-2
Antal stk.	50
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T302 Type HB7130-2

260458 HB7130-2