

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT020, Størrelse / antal:
160408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2639 160408/30
GTIN	4067263095958
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	261259 HBT020
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBMT 160408 Type HBT020

261259 HBT020