

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
11T302/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2651 11T302/30
GTIN	4067263096559
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260503 HBT130
Skæredybde $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DCMT 11T302 Type HBT130

260503 HBT130