

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7020, Størrelse / antal:  
160408/50**

**Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2640 160408/50 |
| GTIN                | 4067263096023    |
| Artikelklasse       | GGN              |

**Teknisk beskrivelse**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Skæredybde $a_p$                         | 0,55 - 2,5 mm                 |
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,25 mm/o               |
| Indhold                                  | 261459 HB7020                 |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min              |
| Antal stk.                               | 50                            |
| Type                                     | HB7020                        |
| Spånryder                                | SM                            |
| Produkttype                              | Vendeskærsplatte til drejning |

## Tilbehør

VC.T 160408 Type HB7020

261459 HB7020