

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT130, Størrelse / antal:
16T304/50****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2659 16T304/50 |
| GTIN | 4067263096962 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Indhold | 261018 HBT130 |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,3 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,25 - 4 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 135 mm/min |
| Antal stk. | 50 |
| Type | HBT130 |
| Spånryder | MM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

TCMT 16T304 Type HBT130

261018 HBT130