

HOLEX**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT130, Størrelse / antal:
09T304/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2655 09T304/50
GTIN	4067263096801
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260791 HBT130
Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCMT 09T304 Type HBT130

260791 HBT130