

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HBT020, Størrelse / antal:  
160404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2639 160404/50
GTIN	4067263095941
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Indhold	261257 HBT020
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160404
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

---

## Tilbehør

VBMT 160404 Type HBT020

261257 HBT020