

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT130, Størrelse / antal:
120404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2655 120404/30
GTIN	4067263096818
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260793 HBT130
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCMT 120404 Type HBT130

260793 HBT130