

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7020, Størrelse / antal:
160404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2640 160404/30
GTIN	4067263095996
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	261458 HB7020
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 160404 Type HB7020

261458 HB7020