

**HOLEX****Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
09T304/30**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2655 09T304/30
GTIN	4067263096696
Artikelklasse	GGN

## Teknisk beskrivelse

Indhold	260791 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

SCMT 09T304 Type HBT130

260791 HBT130