

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HBT020, Størrelse / antal:
160408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2643 160408/50
GTIN	4067263096085
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261476 HBT020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCMT 160408 Type HBT020

261476 HBT020