

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT130, Størrelse / antal:
110204/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2659 110204/30
GTIN	4067263096931
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	261012 HBT130
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærplatte til drejning

Tilbehør

TCMT 110204 Type HBT130

261012 HBT130