

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
09T308/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2647 09T308/50
GTIN	4067263096283
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260213 HBT130
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CCMT 09T308 Type HBT130

260213 HBT130