

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HBT130, Størrelse / antal:
11T302/50****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2651 11T302/50 |
| GTIN | 4067263096566 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,2 - 0,3 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 135 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,15 - 2,75 mm |
| Indhold | 260503 HBT130 |
| Antal stk. | 50 |
| Type | HBT130 |
| Spånryder | MM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

DCMT 11T302 Type HBT130

260503 HBT130