

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT130, Størrelse / antal:
16T304/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2659 16T304/30
GTIN	4067263096955
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 4 mm
Indhold	261018 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT130
Spån Bryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TCMT 16T304 Type HBT130

261018 HBT130