

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
16T308/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2659 16T308/50
GTIN	4067263096986
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	261019 HBT130
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spån Bryder	MM
Produkttype	Vendeskærplade til drejning

**Tilbehør**

TCMT 16T308 Type HBT130

261019 HBT130